



Hydraulisk spændepatron kort, udførelse HT, SK 50, Spænde-Ø D1: 20mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 302037 20 |
| GTIN | 4062406240035 |
| Artikelklasse | 32A |

Beskrivelse

Udførelse:

- Utrolig høj samlet stivhed takket være optimeret konstruktion.
- Med RFID/balluff-chip-boring.
- Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.
- Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.

Anvendelse:

- Til boring, rivning og til let og svær spåntagning ved fræsning.
- Optimale overførbare momenter 550 Nm, udførelse HT (High Torque).
- Ideelle dæmpningsegenskaber, hvilket giver en optimal emneoverflade, standtidforøgelse og spindelskånsomhed.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, Ab-spændenøgler nr. 308820 – 308835, reduktionspatroner nr. 302135 – 302187.

Bemærk:

V = maks. justeringsområde!

Vær forsigtig med alt for lange værktøjer og TPC-bearbejdning.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|---------|
| Spænde-Ø D ₁ | 20 mm |
| Udvendig Ø D | 49,5 mm |
| Nyttelængde L ₁ | 45,5 mm |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Passende reduktionspatron | 302160; 302165; 302150; 302155 |
| Udragende længde, A-mål | 64,5 mm |
| Adapter | SK 50 |
| Holder-standard | ISO 7388-1 |
| Form | ADB |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 20000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 μm |
| Spåntagningsstrategi | HSC |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Produkttype | Hydraulisk spændepatron |

Tilbehør

| | |
|---|-----------|
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50 | 308795 50 |
| Antræksboltetætnet Passer til konus 50 | 308660 50 |
| Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 4 mm | 302155 4 |
| Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 6 mm | 302160 6 |
| Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 6 mm | 302155 6 |
| Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 3 mm | 302155 3 |
| Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 10 mm | 302155 10 |
| Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 14 mm | 302160 14 |
| Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 4 mm | 302160 4 |
| Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50 | 308785 50 |
| Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 14 mm | 302155 14 |
| Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 16 mm | 302155 16 |

| | |
|--|-----------|
| Opkårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 5 mm | 302155 5 |
| Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50 | 308610 50 |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50 | 308790 50 |
| Opkårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 10 mm | 302160 10 |
| AntræksbolteForm A Passer til konus 50 | 308600 50 |
| Opkårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 12 mm | 302160 12 |
| Opkårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 12 mm | 302155 12 |
| Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50 | 308605 50 |
| Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50 | 308740 50 |
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50 | 308760 50 |
| Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50 | 308615 50 |
| Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50 | 308720 50 |
| Opkårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 8 mm | 302160 8 |
| Opkårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 3 mm | 302160 3 |
| Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50 | 308830 50 |
| Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50 | 308620 50 |
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50 | 308765 50 |
| Opkårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 5 mm | 302160 5 |
| Antræksbolteform B Passer til konus 50 | 308640 50 |
| Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50 | 308820 50 |
| Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50 | 308650 50 |
| Opkårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 16 mm | 302160 16 |
| Opkårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 8 mm | 302155 8 |