

Garant**Fræserhovedadapter Form ADB med kølekanal, SK 40 A = 200, Dorn-Ø d1: 27mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301075 27
GTIN	4062406242114
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
- Kort længde uden for maskinspindelen.
- Større krave-kontaktflade.
- Med RFID / Balluffchip-boring.
- med 4 kølekanalboringer.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserspændeskruer nr. 309860; 309861.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	200 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	27
Dorn-Ø d ₁	27 mm
passende specialnøgle nr. 309840	27
Udvendig Ø D	50 mm

Fræsedornslængde L ₄	21 mm
Spænde-Ø D ₁	27 mm
Adapter	SK 40 A = 200
Norm	DIN 6357
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter