



## Slagnøgle, Type: IPWE400R



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	074110 IPWE400R
GTIN	4002395143511
Artikelklasse	03M

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Slagskruemaskine** 1/2 tomme med højt **drejningsmoment op til 400 Nm.**

- **Elektronik med styring af omdrejningstal.**
- **Højre-/venstreløb.**
- **Ergonomisk design med softgrip-støtte og robust metalgearhus.**

#### Fordel:

Elektronik med styring af omdrejningstal.

### Teknisk beskrivelse

Slagtal	1000 - 2600 min <sup>-1</sup>
Værktøjsholder, mål	1/2 tommer
maks. skrue-Ø (8,8 – 12,9)	M12 – M20
maks. omdrejningstal	0 - 1700 min <sup>-1</sup>
Maks. moment	400 Nm
Producentbetegnelse	IPWE400R

Effektforbrug	725 W
Vægt	2,7 kg
Maks. vibration iht. EN	15,9 m/s <sup>2</sup>
Værktøjsholder, drevprofil	Udvendig firkant
Energiforsyning	Med kabel
egnet til materiale	Stål
Produkttype	Slagnøgle
USP2	maks. skrue-Ø M12-M20, værktøjsholder udvendig-firkant 1/2"
USP1	400 Nm