

**Rundsav, Type: GKS55GCE****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078181 GKS55GCE
GTIN	3165140731041
Artikelklasse	03B

Beskrivelse**Udførelse:**

Effektive rundsav med

- **Spindellås.**
- **Constant-Electronic.**
- **Støvudsugning.**
- **Blød opstart.**
- **Kompatibel med styreskinne (FSN 1600).**

Kraftfuld rundsav med lav vægt og kompakt konstruktion.

- **Variabelt omdrejningstal for at tilpasse skærehastigheden til materialet.**
- **Identiske skærelinjer for 90°-snit og 45°-snit.**
- **Høj skæredybde: Totrins-gearkasse for højere skærekapacitet.**
- **Motorbremse og blød start gør savningen sikker.**

Leveringsomfang:

Inklusive indvendig sekskant, HM-savklinge (Speedline Ø 165 × 1,7/1,2 × 20 × 12T), geringslineal, vakuumadapter, L-BOXX 238.

Bemærk:

Rundsavsklinger finder du under 583920.

Teknisk beskrivelse

Savklinge-Ø	165 mm
Maks. vibration iht. EN	4 m/s ²
maks. omdrejningstal	4700 min ⁻¹
Producentbetegnelse	GKS 55+ GCE
Savklinge-borings-Ø	20 mm
Effektforbrug	1350 W
Maks. skæredybde 90°	63 mm
Vægt	3,8 kg
Udførelse	Rundsav
Energiforsyning	Med kabel
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Produkttype	Sav

Tilbehør

Rundsavklingeexpert for Aluminium Klinge-Ø D 165 mm	583920 165
---	------------