


Garant**Elektrisk højdejusterbar arbejdsplads Eluplan-plade, mørk, Type: 1500****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920337 1500
GTIN	4062406229115
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Elektrisk højdejusterbar arbejdsbord til let monteringsarbejde siddende og stående. Basisstel med løfteenhed med tværstivere i siden og bagpå til stabilisering.

50 mm tyk plade. Der kræves en ekstra forskydelig plade ved rækkeopstilling.

Specialtilbehør:

Hulplader nr. 920360 og 920365, forskydelige plader nr. 920356 og 920357. Skal bestilles separat.

Lakering:

Højdejusterbare fødder i sort. Tværafstivere i antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

Bemærk:

På grund af den maksimale bæreevne bør der kun benyttes mobile kabinetter. Undgå at montere kabinetter under arbejdspladen. Yderligere påbygningsdele reducerer bæreevnen tilsvarende. Leveres komplet monteret.

Teknisk beskrivelse

Løfthastighed	22 mm/s
Arbejdsplade, dybde	800 mm
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Bredde	1500 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	610 - 1200 mm

Bæreevne ved konstant belastning	350 kg
Maks. bæreevne	350 kg
Dybde	800 mm
Vægt	82 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	350 kg
Energiforsyning	Akkudrevet
Energiforsyning	Med kabel
Nominal spænding	250 V
Stiktype indgang	F
Materialetykkelse	1 mm
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	50 mm
Produkttype	Arbejdsbord