

**Garant****Forindstillingsapparat, Type: VGBASIC****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	355010 VGBASIC
GTIN	4062406229764
Artikelklasse	31E

**Beskrivelse****Udførelse:**

- 10 tommer touchscreen med Windows 10 operativsystem.
- Fokus på intuitiv og ekstremt enkel betjening.
- Finindstilling af begge akser (X / Z).
- Præcis SK 50 nålelejekonus.
- Tryklufttilslutning min. 5 bar.
- Digitalt kamera med 17x forstørrelse.
- Rund- eller planløbsfejl på spindlen maks. 5 µm.

**Anvendelse:**

Til måling for forindstilling af værktøjerne på maskinen / produktionsøen.

**Leveringsomfang:**

SK 50 nålelejekonus, målesoftware på de vigtigste fremmedsprog og 3 meter spiraltrykluftsslange inklusive 1/4 tomme koblingsstik.

**Specialtilbehør:**

- Underskab nr. 354767.
- Reduktionsstykker nr. 354771; 354773; 354775; 354777; 354779.
- Etiketprinter nr. 085505 str. LW550.
- Etiketter nr. 085565.
- Kalibreringsdorn nr. 355105 str. 90 (ved anvendelse af SK 50 værktøjer).
- Spindelklemning nr. 355102 str. 1.
- Skærekantrenser nr. 354788.
- Støvhætte nr. 354789 str. 1.

## Teknisk beskrivelse

Dybde	260 mm
Bredde, basis	580 mm
Højde	710 mm
Spindelbelastning	50 kg
Måleområde Z	400 mm
Vægt	40 kg
Måleområde X	400 mm
Lynindstilling	pneumatisk
Målemetode	Billedbearbejdning 10 tommer touchscreen
Målestyring	PC-måleelektronik
Totalbredde	975 mm
Basisholder	SK 50
Tilslutning	100-230 V / 50-60 Hz
Målenøjagtighed	0,01 mm
Energiforsyning	Med kabel
Serie	VG Basic
Produkttype	Kalibreringsapparat