



## Fladspændepatron form AD med kølekanalboringer, SK 50 kort, Spænde-Ø D1: 20mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	300325 20
GTIN	4062406243142
Artikelklasse	32A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med Balluff-/RFID-chip-boring.

Alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Med kølekanaler. Kan ikke låses.**

#### Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

#### Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

### Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	52 mm
Udragende længde, A-mål	63 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	20
Adapter	SK 50 kort
Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	AD
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 18000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

## Tilbehør

Reservespændeskrue til patron med spænde-Ø D1 20 mm	309900 20
---	-----------