

**Fladespændepatron Form AD, BT 40 A = 100, Spænde-Ø D1: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302617 8
GTIN	4062406230333
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G6,3 / 18000 min⁻¹.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

Ekstra spændeskruer nr. 309900	8
Udragende længde, A-mål	100 mm
Udvendig Ø D	28 mm
Spænde-Ø D ₁	8 mm
Adapter	BT 40 A = 100
Norm	DIN 6359
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	AD

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 18000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 8 mm	309900 8
---	----------