

**Garant****Krympepatron slank, med kølekanal., SK 40 A = 160, Spænde-Ø D1: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302336 10
GTIN	4062406243654
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Mit RFID/balluffchip-boring.
- Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm først fra str. 6!
- Ekstra slank konstruktion (reduceret interferenskontur).
- Med kølekanaler.

**Anvendelse:**

- Bearbejdning inden for fremstilling af værktøj og forme.
- Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.

**Teknisk beskrivelse**

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Udvendig Ø D	33,9 mm
Udragende længde, A-mål	160 mm
Kølekanaler	Ikke låsbar
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Adapter	SK 40 A = 160
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron