

Garant**Stikdrejeholder 45°, højre, Skaft- / stikbredde w: 16/2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273762 16/2
GTIN	4062406243869
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til fridrejeoperationer direkte på en ansats til at fremstille fristik til gevind- og slibearbejder.

Bemærk:

- $\text{ØD}_{\text{min}} = 30 \text{ mm}$ (ved $w = 3$).
- $\text{ØD}_{\text{min}} = 35 \text{ mm}$ (ved $w = 2$).
- **Skal kun anvendes med fuldradius-stikdrejeplade nr. 273735 – 273739.**
- **Intet standardiseret frigang iht. DIN 509.**

Indvendig køling: nej

Stikbredde W: 2 mm

t_{min} : 0,5 mm

min. stikbredde y: 0,35 mm

Funktionsbredde L_4 : 19 mm

Hovedlængde L_1 : 33 mm

Samlet længde L: 100 mm

Teknisk beskrivelse

Skrue	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Hovedlængde L_1	33 mm
Stikbredde W	2 mm
Funktionsbredde L_4	19 mm
Samlet længde L	100 mm
Skaftstørrelse	16 mm

min. stikbredde y	0,35 mm
t _{min}	0,5 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Klemmeskrue	279903
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Klemmeskrue Type 5	279815 5
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600