

**Garant****ER-hydrospændetang med omløbermøtrik ER32, Ø d: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319743 12
GTIN	4062406244057
Artikelklasse	31W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Høj fleksibilitet, til anvendelse ved drejning i statisk spændetangsholder, men også ved drevne værktøjer. Optimale rundløbsegenskaber.

Til drevet værktøj med udvendigt gevind.

**Fordel:**

- **Ideelle dæmpningsegenskaber, hvilket giver optimale emneoverflader og forøgelse af standtiderne.**
- **Hurtig og enkel håndtering.**
- **Fleksibel anvendelse af mellembøsninger.**
- **Perfekt centrering.**

**Anvendelse:**

Egnet til boring, rivning, forsækning og brug af borestænger.

**Teknisk beskrivelse**

Ød	12 mm
Gevind M	M40×1,5
Længde L	58,3 mm
Ø d <sub>2</sub>	50 mm

Produkttype

Spændehoved