

Garant**Magnetisk støttebuk, Type: 15****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	366745 15
GTIN	4062406244828
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:**

- Anvendelse som ekstra støttepunkt for at undgå vibrationer på emnet.
- Perfekt i kombination med skruestikker.
- Præcis og enkel positionering ved lodret og vandret opspænding.
- Med rouletteringsflade til manuel højdeindstilling og nøglevidde til stærkere anlæg.
- Med sikring imod tab af affjedret støtteelement.
- Mulighed for punktuelt støtte i vilkårlige positioner.

Anvendelse:

Til forhindring af vibrationer, særligt ved opspænding af tynde emner.

Materiale:

Fjederstål

Passer til:

Alle skruestikker egner sig til alle opspændingssituationer takket være understellet.

Teknisk beskrivelse

Diameter	20 mm
Materiale	Fjederstål

Højde H	27 - 40 mm
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Støttebuk