

**Garant****Gevindfræsehoved, med gevind, Ø D: 15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218110 15
GTIN	4062406245214
Artikelklasse	21R

**Beskrivelse****Anvendelse:**

- Til store og dybe gevind.
- Til cylindriske indvendige gevind; yderligere vendeplatter og holdere fås på forespørgsel.
- Til gennemgående gevind og bundhulsgevind.
- Kan anvendes universelt til venstre- og højregevind.
- Lavt skæretryk.

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	1
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	20,2 mm
Effektiv ØD	14,75 mm
Plattestørrelse	11
Udhængslængde $L_1$	15 mm
Vendeplatteskrue	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Holdegevind	M6
Krave-Ø $D_1$	10,6 mm
$L_2$	5,2 mm

Antal spånnoter	1
Anvendelse ved boringstype	Bundhul
Anvendelse ved boringstype	gennemgangshul
Skæreretning	Venstre og højre
Skaftudførelse	med gevind
Indvendig køling	ja
Produkttype	Gevindfræser

---

## Tilbehør

6 mm-klingetil Torx® Torx®-profil TX8	659922 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200