

**Garant****Gevindfræsehoved, med gevind, Ø D: 23mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218110 23
GTIN	4062406245238
Artikelklasse	21R

**Beskrivelse****Anvendelse:**

- Til store og dybe gevind.
- Til cylindriske indvendige gevind; yderligere vendeplatter og holdere fås på forespørgsel.
- Til gennemgående gevind og bundhulsgevind.
- Kan anvendes universelt til venstre- og højregevind.
- Lavt skæretryk.

**Teknisk beskrivelse**

Udhængslængde $L_1$	14 mm
Antal skær Z	2
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	19,2 mm
Effektiv ØD	23,3 mm
Plattestørrelse	11
Holdegevind	M10
Vendeplatteskrue	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Krave-Ø $D_1$	18 mm
$L_2$	5,2 mm

Antal spånnoter	2
Anvendelse ved boringstype	Bundhul
Anvendelse ved boringstype	gennemgangshul
Skæreretning	Venstre og højre
Skaftudførelse	med gevind
Indvendig køling	ja
Produkttype	Gevindfræser

---

## Tilbehør

6 mm-klingetil Torx® Torx®-profil TX8	659922 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200