

Garant**Gevindfræsehoved, med gevind, Ø D: 42mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218110 42
GTIN	4062406245276
Artikelklasse	21R

Beskrivelse**Anvendelse:**

- Til store og dybe gevind.
- Til cylindriske indvendige gevind; yderligere vendeplatter og holdere fås på forespørgsel.
- Til gennemgående gevind og bundhulsgevind.
- Kan anvendes universelt til venstre- og højregevind.
- Lavt skæretryk.

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L ₁	25 mm
Effektiv ØD	42 mm
Plattestørrelse	16
Antal skær Z	4
Samlet længde L _{i alt}	32,95 mm
Vendeplatteskrue	279810 5(TX10; 1,7 Nm)
Holdegevind	M16
Krave-Ø D ₁	32 mm
L ₂	7,95 mm

Antal spånnoter	4
Anvendelse ved boringstype	Bundhul
Anvendelse ved boringstype	gennemgangshul
Skæreretning	Venstre og højre
Skaftudførelse	med gevind
Indvendig køling	ja
Produkttype	Gevindfræser

Tilbehør

6 mm-klingetil Torx® Torx®-profil TX10	659922 TX10
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200