

Garant**Gevindfræsehoved, med gevind, Ø D: 36mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218110 36
GTIN	4062406245269
Artikelklasse	21R

Beskrivelse**Anvendelse:**

- **Til store og dybe gevind.**
- **Til cylindriske indvendige gevind; yderligere vendeplatter og holdere fås på forespørgsel.**
- **Til gennemgående gevind og bundhulsgevind.**
- **Kan anvendes universelt til venstre- og højregevind.**
- **Lavt skæretryk.**

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	32,95 mm
Effektiv ØD	36,5 mm
Antal skær Z	3
Udhængslængde L_1	25 mm
Plattestørrelse	16
Vendeplatteskrue	279810 2 (TX10; 1,58 Nm)
Holdegevind	M16
Krave-Ø D_1	29 mm
L_2	7,95 mm

Antal spånnoter	3
Anvendelse ved boringstype	Bundhul
Anvendelse ved boringstype	gennemgangshul
Skæreretning	Venstre og højre
Skaftudførelse	med gevind
Indvendig køling	ja
Produkttype	Gevindfræser

Tilbehør

6 mm-klingetil Torx® Torx®-profil TX10	659922 TX10
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200