


Garant**Gevindfræsevendeplatter til indvendigt gevind 60°, HB7720, Stigning: 1,5-2,0mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218122 1,5-2,0
GTIN	4062406245290
Artikelklasse	21D

Beskrivelse**Udførelse:**

Plattestørrelse 11.

Anvendelse:

Til metriske indvendige gevind 60° iht. DIN / ISO R 262 (DIN13).

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	1,5 - 2 mm
Indvendig/udvendig anvendelse	Indvendig
Belægning	TiCN
Hel profil	nej
Passer til gevind	M23×1,5; M23×2; M26×2
Antal skær Z	1
Type	HB7720
Skæremateriale	HM

Flankevinkel	60 grader
Plattestørrelse	11 mm
Tilspænding f_z i stål < 1100 N/mm ²	0,1 mm
Tilspænding f_z i INOX < 900 N/mm ²	0,03 mm
Skæreretning	højre og venstre
Produkttype	Skæreforsats til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	140 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	120 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	80 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	40 m/min	S
GG (G)	betinget egnet	70 m/min	K
CuZn	egnet	120 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		