



## Vinkelsliber GWS, Type: 19-125CI



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077109 19-125CI
GTIN	3165140838375
Artikelklasse	03C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Meget effektiv 1900 W vinkelsliber, der giver maksimal produktivitet og optimal brugerbeskyttelse**

- **Lang levetid som følge af motorer med direkte motorkøling, Constant-Electronic, overbelastningsbeskyttelse og lang kulbørstestandtid.**
- **God håndtering på grund af et godt greb om det slanke hus med Softgrip-overflade.**
- **Vibration Control-ekstrahåndgreb med 40 % vibrationsreduktion gør arbejdet mindre trættende (EN 60745).**
- **Førende brugerbeskyttelse takket være KickBack-stop, genstartsbeskyttelse, drejningssikret beskyttelseskærm og reduktion af vibrationer.**

#### Leveringsomfang:

Inklusive vridningsstabil beskyttelseskærm, spændesæt, ekstra håndgreb.

### Teknisk beskrivelse

Effektforbrug	1900 W
Maks. vibration iht. EN	6 m/s <sup>2</sup>
Producentbetegnelse	GWS 19-125 CI
Kickbackstop	ja
Maks. skæredybde	34 mm

Maks. skive-Ø	125 mm
Genstartsspærre	ja
Bemærk	Maksimal effekt
Vægt	2,4 kg
Omdrejningstalområde	11500 min <sup>-1</sup>
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Vinkelsliber