



## Vinkelsliber, Type: AGV17-180



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077147 AGV17-180
GTIN	4002395244003
Artikelklasse	03M

### Beskrivelse

#### Udførelse:

#### Effektiv 180 mm vinkelsliber:

- Støvbeskyttet 1750 W ProTector-motor med Constant-Electronic, beskyttelse mod overbelastning, blød opstart og startstrømsbegrænsning.
- Vibrationsdæmpet ekstra AVS-greb, Anti-KickBack-funktion og genstartsbeskyttelse, som giver omfattende beskyttelse af brugeren.
- Skiveskift uden brug af værktøj vha. spindellås og FIXTEC-spændemøtrik (inklusive).

#### Leveringsomfang:

Inklusive beskyttelseskærm, ekstragreb, 4 m netkabel.

### Teknisk beskrivelse

Effektforbrug	1750 W
Vægt	3,1 kg
Blød opstart	ja
Maks. vibration iht. EN	7,4 m/s <sup>2</sup>
Genstartsspærre	ja
Producentbetegnelse	AGV17-180XCProTector/ dødemandsknap
Kickbackstop	ja

Maks. skæredybde	58 mm
Bemærk	Konstantelektronik, FIXTEC
Maks. skive-Ø	180 mm
Energiforsyning	Med kabel
maks. omdrejningstal	7600 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Vinkelsliber

## Tilbehør

Spændemøtrik M14 Type FIXTEC	073930 FIXTEC
Spændemøtrik M14 Type NUT	073930 NUT