

**HM-bor med cylindrisk skaft flervejs DIN 6535 HA, Diamant, Ø m7: 2,3 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	122514 2,3
GTIN	4045197673220
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Udførelse:**

Med nyeste generation inden for **krystallinsk diamantbelægning sp³** til processikker bearbejdning af **fiberkompositmaterialer, GFK, CFK og grafit. Med 90° spidsvinkel** og specialgeometri **for at forhindre delaminering.**

Med føringsfas til **flervejs** fiberforløb.

Anbefaling:**Maksimal boreddybde:**

Spånnotlængde (se tabel) minus 1,5 × nominal Ø.

Bemærk:

Fås i **1/100-mål** iht. tabel.

Skæremateriale: HM

Norm: Fabriksstandard

Boreddybde indtil: 5×D

Spidsvinkel: 90 grader

Skaft: DIN 6535 HA med h6

Indvendig køling: false

Tolerance, nom. Ø: m7

Antal skær Z: 2

Ø-område (1/100-mål): 2,21 - 2,3 mm

Spånnotlængde: 16 mm

Samlet længde L_{alt}: 55 mm

Skaft-Ø: 4 mm

Tilspænding f i GFK CFK: 0,04 mm/o

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f i GFK CFK	0,04 mm/o
-------------------------	-----------

Skafttolerance	h6
Nom. Ø	2,21 - 2,3 mm
Ø-område (1/100-mål)	2,21 - 2,3 mm
Spånnotlængde	16 mm
Antal skær Z	2
Tolerance, nom. Ø	m7
Skaft-Ø	4 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	55 mm
anbefalet maksimal boreddybde	12,6 mm
Belægning	Diamant
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Boreddybde indtil	5×D
Spidsvinkel	90 grader
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling	nej
Farvering	sort