

**HM-bor med cylindrisk skaft flervejs DIN 6535 HA, Diamant, Ø m7: 1,6 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	122514 1,6
GTIN	4045197673169
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med nyeste generation inden for **krystallinsk diamantbelægning sp<sup>3</sup>** til processikker bearbejdning af **fiberkompositmaterialer, GFK, CFK og grafit. Med 90° spidsvinkel** og specialgeometri **for at forhindre delaminering.**

**Med føringsfas** til **flervejs** fiberforløb.

**Anbefaling:****Maksimal boreddybde:**

Spånnotlængde (se tabel) minus 1,5 × nominal Ø.

**Bemærk:**

Fås i **1/100-mål** iht. tabel.

Skæremateriale: HM

Norm: Fabriksstandard

Boreddybde indtil: 5×D

Spidsvinkel: 90 grader

Skaft: DIN 6535 HA med h6

Indvendig køling: false

Tolerance, nom. Ø: m7

Antal skær Z: 2

Ø-område (1/100-mål): 1,51 - 1,6 mm

Spånnotlængde: 11 mm

Samlet længde L<sub>alt</sub>: 50 mm

Skaft-Ø: 4 mm

Tilspænding f i GFK CFK: 0,03 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

Ø-område (1/100-mål)	1,51 - 1,6 mm
----------------------	---------------

Skafttolerance	h6
Spånnotlængde	11 mm
Tilspænding f i GFK CFK	0,03 mm/o
Antal skær Z	2
Nom. Ø	1,51 - 1,6 mm
Tolerance, nom. Ø	m7
Skaft-Ø	4 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	50 mm
anbefalet maksimal boreddybde	8,6 mm
Belægning	Diamant
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Boreddybde indtil	5×D
Spidsvinkel	90 grader
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling	nej
Farvering	sort