


Garant**Centreringskruestik, basisenhed Xtric, Type: 80XSP****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 363000 80XSP |
| GTIN | 4062406229948 |
| Artikelklasse | 310 |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Særdeles god tilgængelighed og perfekt symmetrisk.
- Komplet hærdet og fint fræset på undersiden.
- Spænding af rå- og færdigemner med minimalt bakke-/emneslid.
- Inklusive borer til LANG-positioneringssystem, kan tilpasses til GARANT ZeroClamp og Erowa ITS148 (str. 50 og 80) med mellemlade.
- Bakkeskift uden brug af værktøj. Ved at vende bakkerne er der mulighed for ændring af spændeområdet.
- Automatiseringsinterface.
- Genialt bakke-hurtigskiftesystem uden brug af værktøj.
- Spændekraft indtil 25 kN ved et drejningsmoment på 90 Nm.
- Hurtig og intuitiv betjening.
- Gentagelsesnøjagtighed <0,01 mm.
- Skala til forpositionering af spændemodulerne.
- Spindelmøtrik med eller uden pendulfunktion.
- Spændekant til spændejern.
- Centrumsindstilling med tapnøgle.

Anvendelse:

Perfekt til 5-sidet bearbejdning. Centrisk spænding.

Passer til:

Bakker nr. 363010 – 363045.

Leveringsomfang:

Basisskinne, spindel, spindelmøtrikker, **spindelafdækning nr. 363083.**

Specialtilbehør:

Sekskantskruestrækker nr. 627424 str. 5, tapnøgle nr. 628600 str. 2, momentnøgle nr. 656050, topnøgleindsats nr. 642229, spændejern nr. 363081 80 og 361165 CS1, GARANT spændebolt nr. 363190, adapterplader nr. 363079, 363080, 363085. Højdekonsol nr. 363090 (i kombination med nr. 363079). Monteringsstation nr. 358595 52/96.

Bemærk:

Passende bakker nr. 363010 – 363045 medfølger ikke. Spændesituation S2 opstår ved at vende bakken. Spændingshuller afhjælpes ved type XS og XSP og H med forskudte bakker.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Spændeområde S2 | 74 - 110 mm |
| Farvekode til passende tilbehør | Xtric 80 |
| Vægt | 2,7 kg |
| Pendulvinkel | ±2 grader |
| Maks. moment | 85 Nm |
| Nøglestørrelse, mål | 10 mm |
| Nøglestørrelse, mål | 5 mm |
| Serie | Xtric |
| Højde H | 40 mm |
| Spændeområde S1 | 0 - 42 mm |
| Spændekraft op til maks. | 25 kN |
| B | 80 mm |
| L | 136 mm |
| Længdenot | 20 mm |
| Centermål på undersiden | 52 mm |
| Produkttype | Maskinskruestik |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| 6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 10 mm | 642229 10 |
| Adapterplade til centreringsspænder ZS type / til spændetop-Ø 120 mm | 363080 120 |

| | |
|--|-------------|
| Momentnøglemed reverserbar skralde Maks. moment 120 Nm | 656050 120 |
| Parallelklodser. parmagnetisk Passer til længden mellem 2 foddele 20C mm | 363075 20C |
| Parallelklodser. parmagnetisk Passer til længden mellem 2 foddele 20 mm | 363075 20 |
| Parallelklodser. parmagnetisk Passer til længden mellem 2 foddele 15 mm | 363075 15 |
| Fikserings- og spændelistesæt Xtric Type 80 | 363102 80 |
| Bakke, standard, breddereduceret Til type 40C | 363026 40C |
| Blød bakke Type 120S | 363034 120S |
| Parallelklodser. parmagnetisk Passer til længden mellem 2 foddele 10 mm | 363075 10 |
| Bakkesystem, LANG Til type 80 | 363018 80 |
| Bakkesystem, LANG, coatet Til type 80 | 363022 80 |
| Parallelklodser. parmagnetisk Passer til længden mellem 2 foddele 5 mm | 363075 5 |
| Blød bakke Type 120A | 363034 120A |
| Parallelklodser. parmagnetisk Passer til længden mellem 2 foddele 22C mm | 363075 22C |
| Parallelklodser. parmagnetisk Passer til længden mellem 2 foddele 22 mm | 363075 22 |
| Bakke standard Til type 80 | 363010 80 |
| Spindelmøtrik, pendulerende, venstre Type 80 | 363098 80 |
| Spindelmøtrik, stiv, højre Type 80 | 363097 80 |
| Bakke, standard, coatet Til type 80 | 363014 80 |
| Bakkesystem, LANG, breddereduceret Til type 40C | 363030 40C |
| Spindelmøtrik, pendulerende, højre Type 80 | 363099 80 |
| Parallelklodser. parmagnetisk Passer til længden mellem 2 foddele 7 mm | 363075 7 |