

**HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 2xD, Ø DC m7: 38mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	235000 38
GTIN	4062406253004
Artikelklasse	22L

Beskrivelse**Udførelse:**

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor er en kombination af teknisk veludviklet ydelse og omkostningseffektivitet.

Kan også klare op til 4xD når der skal bores i krævende situationer.

Boringstolerance: -0,1 / +0,25 mm

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 235030 – 235082.

Der behøves både SOMT-vendeplatter til det udvendige WPL-sæde og XOMT-vendeplatter til det indvendige WPL-sæde.

Leveringsomfang:

Med skruer (uden vendeplatte-korthulsbor).

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	1
Vendeplatteskruesæt	232980 6 (TX15;3Nm)
Skaft-Ø D _s	40 mm
til tomme-Ø	1 1/2 tommer
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT13M510 / XOMT13M506
Skaftlængde L _s	70 mm
Nyttelængde L ₁	80 mm
Serie	HOLEX Pro

Nominal Ø D	38
Samlet længde L	181 mm
Maks. justeringsgrænse V_{max}	0,35 mm
Udhængslængde L_A	111 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	2×D
Skaft	ISO 9766
Bor anvendelse	Betinget skrå udgang
Bor anvendelse	Betinget buet
Bor anvendelse	Betinget tværboring
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Bor anvendelse	Betinget pakkeboring
Bor anvendelse	Betinget centrerboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

6 mm-klingetil Torx® Torx®-profil TX15	659922 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500