

**Kombi-fræser-/dornadapter Form ADB, BT 50 A = 100, Dorn-Ø d1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302957 16
GTIN	4062406231019
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

Konusskaft, holdertap og kontaktflader slebne ved kraven.

Alle skafter blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G6,3 / 18000 min⁻¹. Form A.

Anvendelse:

Med pasfjeder til fræser med længdenot, f.eks. DIN 841.

Med medbringerring til fræser med tværnot DIN 1880 og knivhoveder DIN 1830.

Leveringsomfang:

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802. Specialnøgle nr. 309840.

Bemærk:

Indvendig køling er kun mulig med passende spændeskruer nr. 309861.

Teknisk beskrivelse

Dorn-Ø d ₁	16 mm
Udragende længde, A-mål	100 mm
passende specialnøgle nr. 309840	16
Ekstra medbringerring nr. 309870	16
Udvendig Ø D	32 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	16

Spænde-Ø D ₁	16 mm
Adapter	BT 50 A = 100
Norm	DIN 6358
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræser-indstiksdorn