



## Weldon-holdere til påskruningsfræsere med intern køling, Ø d = 12 mm, Gevind M × længde L1: M5X20



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	301338 M5X20
GTIN	4062406231002
Artikelklasse	32A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

#### Skafttolerance h6.

#### Anvendelse:

Til fastgørelse af fladespændepatron (Weldon).

Indvendig køling: ja

Borings-Ø D<sub>1</sub>: 5,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 10 mm

Samlet længde L: 65 mm

Nyttelængde L<sub>1</sub>: 20 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

### Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L <sub>1</sub>	20 mm
Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Borings-Ø D <sub>1</sub>	5,5 mm
Samlet længde L	65 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Adapter	Ø d = 12 mm
Skaft-Ød	12 mm
Indvendig køling	ja

Produkttype

Påskruningsfräser-holder