



Batteridrevet -kædesav, Type: M18FCHS121



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078203 M18FCHS121
GTIN	4058546221683
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

- **Robust kædesav med fremragende ergonomi, høj ydelse og høj kædehastighed.**
- **18-V-Li-ion-batteri har en lignende høj ydelse, pålidelig drift og levetid som en benzindrevet havemaskine - men uden direkte støtte.**
- **Med en batteriopladning kan du klare op til 150 snit i 10×10 cm blødt træ (12,0 Ah); samme arbejde som med en tankfyldning på en benzin-gardeenhed.**
- **REDLITHIUM™-ION-HIGH OUTPUT™-12,0-Ah-batteriet er udviklet til professionel og langvarig brug og passer til alle håndførte Milwaukee batteridrevne elværktøjer. Du kan således anvende det samme batteri til dine Milwaukee batteri-bajonetsave, batteri-vinkelsliber eller batteri-slagbore-/skruemaskine.**
- **Metallisk kloanslag giver en forbedret løftestangseffekt under skæreprocessen.**
- **Enkel kædesmøring: tabsfri beholder til kædeolie (tankkapacitet 200 ml), let at fylde, enkel kontrol af påfyldningsniveauet.**

Leveringsomfang:

Inklusive 12,0 Ah High-Output-batteri og lader, 80 ml olie, kæde og kædebeskyttelse (mål).

Teknisk beskrivelse

Vægt	6,4 kg
Akku-kapacitet	12 Ah
Antal medfølgende akkuer	1
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Maks. vibration iht. EN	4,96 m/s ²

Batterispænding	18 V
Lydtrykniveau	97,69 dB
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Kædesav