

**HM-high performance-bor, Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC m7: 7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	122406 7
GTIN	4045197424525
Artikelklasse	12E

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig kerne og specialspids – der giver et skærende tværskær med **høj centreringsnøjagtighed. Lige hovedskær** med let afrunding på skærene og en særlig notform giver **korte spåner**.

Bemærk:

Spånnotlængde $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Indvendig køling: Ja, med 25 bar

Norm: DIN 6537 K

Tolerance, nom. Ø: m7

Antal skær Z: 2

anbefalet maksimal boreddybde L_2 : 23,5 mm

Tolerance, nom. Ø: m7

Samlet længde L: 79 mm

Skaft-Ø D_s : 8 mm

Tilspænding f i INOX < 900 N/mm²: 0,1 mm/o

Teknisk beskrivelse

Spånnotlængde L_c	34 mm
Nominel Ø D_c	7 mm
Skafttolerance	h6
Antal skær Z	2
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm ²	0,1 mm/o
Tolerance, nom. Ø	m7

Skaft-Ø D _s	8 mm
Samlet længde L	79 mm
Norm	DIN 6537 K
anbefalet maksimal boreddybde L ₂	23,5 mm
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Udførelse	4xD
Spidsvinkel	140 grader
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling	Ja, med 25 bar
Farvering	blå
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	120 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	110 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	90 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	60 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	45 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	30 m/min	S
GG	betinget egnet	70 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		

Luft

egnet