

**HOLEX****HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 4xD, Ø DC m7: 40mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 235010 40     |
| GTIN                | 4062406253721 |
| Artikelklasse       | 22L           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor er en kombination af teknisk veludviklet ydelse og omkostningseffektivitet.

Kan også klare op til 4xD når der skal bores i krævende situationer.

**Boringstolerance:** -0,05 / +0,3 mm

**Anvendelse:**

Med vendeplatter nr. 235030 – 235082.

Der behøves både SOMT-vendeplatter til det udvendige WPL-sæde og XOMT-vendeplatter til det indvendige WPL-sæde.

**Leveringsomfang:**

Med skruer (uden vendeplatte-korthulsbor).

**Anbefaling:**

Ved forboring reduceres fremføringen til 70 %.

**Teknisk beskrivelse**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
| Antal skær Z               | 1                       |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>                  | 40 mm                   |
| Serie                                   | HOLEX Pro               |
| Nominel Ø D                             | 40                      |
| Vendeplatteskruesæt                     | 232980 6 (TX15;3Nm)     |
| Nyttelængde L <sub>1</sub>              | 164 mm                  |
| Skaftlængde L <sub>s</sub>              | 70 mm                   |
| Samlet længde L                         | 266 mm                  |
| Maks. justeringsgrænse V <sub>max</sub> | 0,35 mm                 |
| Udhængslængde L <sub>A</sub>            | 196 mm                  |
| Boreddybde for vendeplattebor op til    | 4×D                     |
| Skaft                                   | ISO 9766                |
| Boranvendelse                           | Betinget tværboring     |
| Boranvendelse                           | Betinget pakkeboring    |
| Boranvendelse                           | Betinget centrerboring  |
| Boranvendelse                           | Betinget skrå forboring |
| Boranvendelse                           | Betinget skrå udgang    |
| Boranvendelse                           | Betinget buet           |
| Indvendig køling                        | ja                      |
| Spåntagningsstrategi                    | HPC                     |
| Produkttype                             | Vendeplattebor          |

## Tilbehør

|  |             |
|--|-------------|
| 6 mm-klingetil Torx® Torx®-profil TX15                               | 659922 TX15 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500  |