

**HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 2xD, Ø DC m7: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	235000 40
GTIN	4062406253028
Artikelklasse	22L

Beskrivelse**Udførelse:**

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor er en kombination af teknisk veludviklet ydelse og omkostningseffektivitet.

Kan også klare op til 4xD når der skal bores i krævende situationer.

Boringstolerance: -0,1 / +0,25 mm

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 235030 – 235082.

Der behøves både SOMT-vendeplatter til det udvendige WPL-sæde og XOMT-vendeplatter til det indvendige WPL-sæde.

Leveringsomfang:

Med skruer (uden vendeplatte-korthulsbor).

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	232980 6 (TX15;3Nm)
Antal skær Z	1
Serie	HOLEX Pro
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT13M510 / XOMT13M506
Nyttelængde L ₁	84 mm
Skaftlængde L _s	70 mm
Nominel Ø D	40
Skaft-Ø D _s	40 mm

Samlet længde L	186 mm
Maks. justeringsgrænse V_{\max}	0,35 mm
Udhængslængde L_A	116 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	2×D
Skaft	ISO 9766
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget buet
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

6 mm-klingetil Torx® Torx®-profil TX15	659922 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500