

HOLEX**HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 4xD, Ø DC m7: 31mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	235010 31
GTIN	4062406253622
Artikelklasse	22L

Beskrivelse**Udførelse:**

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor er en kombination af teknisk veludviklet ydelse og omkostningseffektivitet.

Kan også klare op til 4xD når der skal bores i krævende situationer.

Boringstolerance: -0,05 / +0,3 mm

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 235030 – 235082.

Der behøves både SOMT-vendeplatter til det udvendige WPL-sæde og XOMT-vendeplatter til det indvendige WPL-sæde.

Leveringsomfang:

Med skruer (uden vendeplatte-korthulsbor).

Anbefaling:

Ved forboring reduceres fremføringen til 70 %.

Teknisk beskrivelse

Nominel Ø D	31
Vendeplatteskruesæt	232980 5 (TX15;3Nm)

ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT110408 / XOMT110406
Skaftlængde L_s	60 mm
Serie	HOLEX Pro
Skaft-Ø D_s	32 mm
Antal skær Z	1
til tomme-Ø	1 7/32 tommer
Nyttelængde L_1	127 mm
Samlet længde L	214 mm
Maks. justeringsgrænse V_{max}	0,35 mm
Udhængslængde L_A	154 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	4xD
Skaft	ISO 9766
Borarendelse	Betinget tværboring
Borarendelse	Betinget pakkeboring
Borarendelse	Betinget centrerboring
Borarendelse	Betinget skrå forboring
Borarendelse	Betinget skrå udgang
Borarendelse	Betinget buet
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

6 mm-klingetil Torx® Torx®-profil TX15	659922 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500