

HOLEX**HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 4xD, Ø DC m7: 19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	235010 19
GTIN	4062406253455
Artikelklasse	22L

Beskrivelse**Udførelse:**

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor er en kombination af teknisk veludviklet ydelse og omkostningseffektivitet.

Kan også klare op til 4xD når der skal bores i krævende situationer.

Boringstolerance: -0,05 / +0,3 mm

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 235030 – 235082.

Der behøves både SOMT-vendeplatter til det udvendige WPL-sæde og XOMT-vendeplatter til det indvendige WPL-sæde.

Leveringsomfang:

Med skruer (uden vendeplatte-korthulsbor).

Anbefaling:

Ved forboring reduceres fremføringen til 70 %.

Teknisk beskrivelse

Skaftlængde L _s	56 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT06T205 / XOMT06T204

Vendeplatteskruesæt	232980 2 (TX7;0,8Nm)
til tomme-Ø	3/4 tommer
Serie	HOLEX Pro
Antal skær Z	1
Skaft-Ø D_s	25 mm
Nominel Ø D	19
Nyttelængde L_1	79 mm
Samlet længde L	152 mm
Maks. justeringsgrænse V_{max}	0,25 mm
Udhængslængde L_A	96 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	4xD
Skaft	ISO 9766
Borarendelse	Betinget tværboring
Borarendelse	Betinget pakkeboring
Borarendelse	Betinget centrerboring
Borarendelse	Betinget skrå forboring
Borarendelse	Betinget skrå udgang
Borarendelse	Betinget buet
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

6 mm-klingetil Torx® Torx®-profil TX7	659922 TX7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200