

**HOLEX****HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskraft, 4xD, Ø DC m7: 21mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	235010 21
GTIN	4062406253486
Artikelklasse	22L

**Beskrivelse****Udførelse:**

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor er en kombination af teknisk veludviklet ydelse og omkostningseffektivitet.

Kan også klare op til 4xD når der skal bores i krævende situationer.

**Boringstolerance:** -0,05 / +0,3 mm

**Anvendelse:**

Med vendeplatter nr. 235030 – 235082.

Der behøves både SOMT-vendeplatter til det udvendige WPL-sæde og XOMT-vendeplatter til det indvendige WPL-sæde.

**Leveringsomfang:**

Med skruer (uden vendeplatte-korthulsbor).

**Anbefaling:**

Ved forboring reduceres fremføringen til 70 %.

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	232980 3 (TX7, 0,8 Nm)
Antal skær Z	1

Skaftlængde $L_s$	56 mm
Skaft-Ø $D_s$	25 mm
Serie	HOLEX Pro
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT070308 / XOMT070305
Nominal Ø $D$	21
Nyttelængde $L_1$	87 mm
Samlet længde $L$	162 mm
Maks. justeringsgrænse $V_{max}$	0,3 mm
Udhængslængde $L_A$	106 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	4×D
Skaft	ISO 9766
Bor anvendelse	Betinget tværboring
Bor anvendelse	Betinget pakkeboring
Bor anvendelse	Betinget centrerboring
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Bor anvendelse	Betinget skrå udgang
Bor anvendelse	Betinget buet
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

## Tilbehør

6 mm-klingetil Torx® Torx®-profil TX7	659922 TX7
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200