

**HOLEX****HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 4xD, Ø DC m7: 35mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	235010 35
GTIN	4062406253660
Artikelklasse	22L

**Beskrivelse****Udførelse:**

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor er en kombination af teknisk veludviklet ydelse og omkostningseffektivitet.

Kan også klare op til 4xD når der skal bores i krævende situationer.

**Boringstolerance:** -0,05 / +0,3 mm

**Anvendelse:**

Med vendeplatter nr. 235030 – 235082.

Der behøves både SOMT-vendeplatter til det udvendige WPL-sæde og XOMT-vendeplatter til det indvendige WPL-sæde.

**Leveringsomfang:**

Med skruer (uden vendeplatte-korthulsbor).

**Anbefaling:**

Ved forboring reduceres fremføringen til 70 %.

**Teknisk beskrivelse**

Nyttelængde L <sub>1</sub>	143 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm

Skaftlængde $L_s$	60 mm
Nominel $\varnothing D$	15
Antal skær Z	1
til tomme- $\varnothing$	1 3/8 tommer
Vendeplatteskruesæt	232980 5 (TX15;3Nm)
Serie	HOLEX Pro
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT110408 / XOMT110406
Samlet længde L	231 mm
Maks. justeringsgrænse $V_{max}$	0,35 mm
Udhængslængde $L_A$	171 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	4xD
Skaft	ISO 9766
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget buet
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

## Tilbehør

6 mm-klingetil Torx® Torx®-profil TX15	659922 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500