

Garant

**Spændetangspatron, ekstra slank, med indvendig køling, SK 40 A = 160,
Spændeområde: 2-6mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

300786 2-6

GTIN

4062406256036

Artikelklasse

31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Slebet udvendig og indvendig konus.
- Skafter slebne efter hærkning.
- Mit RFID/balluffchip-boring.
- Spændepatronen spændes med en spændeskruer bagfra gennem patronen, kræver ingen spændemøtrik!

Fordel:

Ekstremt slank konstruktion muliggør bearbejdning også på svært tilgængelige komponenter, f.eks. til værktøjs- og formfremstilling.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft iht. 6499.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer og nøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, Ab-spændenøgler

AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835,

GARANT spændetang nr. 309563,

ALBRECHT spændetænger nr. 309572 – 309573.

Spåntagningsstrategi: HSC

Ø D₁: 9,6 mm

Ø D₂: 13 mm

Udvendig Ø D: 27 mm

Teknisk beskrivelse

Spændeområde	2 - 6 mm
Udragende længde, A-mål	160 mm
Ø D ₁	9,6 mm
Udvendig Ø D	27 mm
Ø D ₂	13 mm
Adapter	SK 40 A = 160
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Spændepatron