

**CNMG 09T304, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250090 HBT130
GTIN	4062406256043
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

CNMG 09T304 HBT130 Type: HBT130
Spånryder: MF
Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,15 - 0,45 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 220 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HBT130
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Belægning	TiCN

ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 09T304
Tilspænding f	0,15 - 0,45 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Spånbryder	MF
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning