



**CNMG 09T304, Type: HBT020**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250090 HBT020
GTIN	4062406256050
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

CNMG 09T304 HBT020 Type: HBT020

Spånbryder: PF

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 330 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,5 - 2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Type	HBT020
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 09T304
Belægning	TiCN

Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 330 m/min
Spånryder	PF
Antal skift/skær	4
Hjørneradius	0,4 mm
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning