


**CNMG 120404, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250092 HBT020
GTIN	4062406256074
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

CNMG 120404 HBT020 Type: HBT020

Spånryder: PF

Skæredybde a_p : 0,5 - 2 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 330 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Spånryder	PF
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HBT020
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P

Belægning	TiCN
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Antal skift/skær	4
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 330 m/min
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning