



**CNMG 120404, Type: HBT020**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250196 HBT020
GTIN	4062406256135
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

CNMG 120404 HBT020 Type: HBT020  
 Spånryder: PM  
 Skæredybde  $a_p$ : 0,8 - 5 mm  
 Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/o  
 Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 280 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 280 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Type	HBT020
Skæredybde $a_p$	0,8 - 5 mm
Primær anvendelse	P
Spånryder	PM
Skærebetingelse	let afbrudt.

Antal skift/skær	4
Tilspænding f	0,1 - 0,45 mm/o
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning