



**CNMG 120408, Type: HBT020**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250197 HBT020
GTIN	4062406256159
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

CNMG 120408 HBT020 Type: HBT020

Spånbryder: PM

Skæredybde  $a_p$ : 0,8 - 5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 280 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,8 mm
Antal skift/skær	4
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæredybde $a_p$	0,8 - 5 mm
Spånbryder	PM
Primær anvendelse	P
Tilspænding $f$	0,1 - 0,45 mm/o

ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Type	HBT020
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 280 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæremateriale	HM
Belægning	TiCN
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning