


**CNMG 120408, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250218 HBT020
GTIN	4062406256210
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

CNMG 120408 HBT020 Type: HBT020  
Spånryder: PR  
Skæredybde  $a_p$ : 1,8 - 6 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 260 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HM
Tilspænding $f$	0,2 - 0,6 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånryder	PR
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HBT020
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Antal skift/skær	4
Skæredybde $a_p$	1,8 - 6 mm
Primær anvendelse	P
Belægning	TiCN
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning