

**CNMG 160608, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250204 HBT130
GTIN	4062406256180
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

CNMG 160608 HBT130 Type: HBT130

Spånryder: MM

Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mm

Tilspænding f : 0,12 - 0,45 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HBT130
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160608
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm

Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 200 m/min
Primær anvendelse	M
Belægning	TiCN
Spånbrøder	MM
Tilspænding f	0,12 - 0,45 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning