

**CNMG 120408, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250218 HBT130
GTIN	4062406256203
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

CNMG 120408 HBT130 Type: HBT130

Spånryder: MR

Skæredybde a_p : 2 - 6 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,55 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 40 - 180 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	2 - 6 mm
Type	HBT130
Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	M

Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	40 - 180 m/min
Spånbrøder	MR
Belægning	TiCN
Antal skift/skær	4
Tilspænding f	0,15 - 0,55 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning