


**DNMG 110404, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250666 HBT020
GTIN	4062406256296
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

DNMG 110404 HBT020 Type: HBT020

Spånbryder: PF

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 330 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	PF
Skærebetingelse	let afbrudt.
Antal skift/skær	4
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2 mm
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o

Type	HBT020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 330 m/min
Primær anvendelse	P
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 110404
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning