


**CNMG 160608, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250220 HBT020
GTIN	4062406256258
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

CNMG 160608 HBT020 Type: HBT020

Spånryder: PR

Skæredybde  $a_p$ : 1,8 - 6 mm

Tilspænding  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 260 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,2 - 0,6 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160608
Antal skift/skær	4
Type	HBT020
Primær anvendelse	P
Spånryder	PR

Belægning	TiCN
Skæremateriale	HM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Skæredybde $a_p$	1,8 - 6 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning