


**DNMG 150608, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250669 HBT020
GTIN	4062406256333
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

DNMG 150608 HBT020 Type: HBT020

Spånryder: PF

Skæredybde a_p : 0,5 - 2 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 330 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 330 m/min
Belægning	TiCN
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Spånryder	PF

ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Antal skift/skær	4
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Type	HBT020
Hjørneradius	0,8 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning