


**DNMG 150604, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250668 HBT020
GTIN	4062406256319
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

DNMG 150604 HBT020 Type: HBT020

Spånryder: PF

Skæredybde a_p : 0,5 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 330 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 330 m/min
Spånryder	PF
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Type	HBT020
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150604

Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM
Belægning	TiCN
Skærebetingelse	let afbrudt.
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning