

**DNMG 150608, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250669 HBT130
GTIN	4062406256326
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

DNMG 150608 HBT130 Type: HBT130

Spånryder: MF

Skæredybde a_p : 0,5 - 2 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,45 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 220 m/min

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,15 - 0,45 mm/o
Belægning	TiCN
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Type	HBT130
Spånryder	MF

ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,8 mm
Antal skift/skær	4
Primær anvendelse	M
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning