


DNMG 110408, Type: HBT130

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250781 HBT130
GTIN	4062406256364
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

DNMG 110408 HBT130 Type: HBT130
 Spånbryder: MM
 Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mm
 Tilspænding f : 0,12 - 0,45 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,12 - 0,45 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Belægning	TiCN
Antal skift/skær	4
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	M

Hjørneradius	0,8 mm
Spånbryder	MM
Type	HBT130
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 200 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning