

**DNMG 150604, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250668 HBT130
GTIN	4062406256302
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

DNMG 150604 HBT130 Type: HBT130
Spånryder: MF
Skæredybde a_p : 0,5 - 2 mm
Tilspænding f : 0,15 - 0,45 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 220 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Belægning	TiCN
Type	HBT130
Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskærplatte	DNMG 150604
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Skæremateriale	HM
Spånbryder	MF
Tilspænding f	0,15 - 0,45 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,4 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning