

**DNMG 150608, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250784 HBT020
GTIN	4062406256517
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

DNMG 150608 HBT020 Type: HBT020

Spånryder: PM

Skæredybde  $a_p$ : 0,8 - 5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 280 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Belægning	TiCN
Antal skift/skær	4
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 280 m/min
Spånryder	PM
Type	HBT020
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608

Skæredybde $a_p$	0,8 - 5 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,45 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning